

Direction des dispositifs médicaux de diagnostic et des plateaux techniques  
DMDIV / Contrôle National de Qualité

Email : [cnq.labm@ansm.sante.fr](mailto:cnq.labm@ansm.sante.fr)

## CONTRÔLE NATIONAL DE QUALITÉ

## PLOMBÉMIE [ 18PLO-1 ]

### TABLES DE CODAGE

(Juin 2018, liste non exhaustive)

↳ Si vous ne trouvez pas l'appareil utilisé, indiquez en clair, sur le formulaire de réponse, les informations sur l'analyseur (distributeur, fabricant, modèle...).

#### METHODES

| CODE | MÉTHODE                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------|
| ET   | SPECTROMÉTRIE ABSORPTION ATOMIQUE ÉLECTROTHERMIQUE (SAA-ET)   |
| SM   | SPECTROMÉTRIE DE MASSE COUPLÉE À UNE TORCHE À PLASMA (ICP-MS) |

#### APPAREILS

| CODE | DISTRIBUTEUR OU FABRICANT | MODÈLE                               |
|------|---------------------------|--------------------------------------|
| 7HC  | AGILENT                   | 7500 SERIES ICP-MS                   |
| 7HB  | AGILENT                   | 7700 SERIES ICP-MS                   |
| 7HE  | AGILENT                   | 7800 ICP-MS                          |
| 7HF  | AGILENT                   | 8800 ICP-MS TRIPLE QUAD (MS/MS MODE) |
| 7PB  | PERKIN ELMER              | ELAN DRC-E                           |
| 7PD  | PERKIN ELMER              | NEXION 300X ICP-MS                   |
| 7PE  | PERKIN ELMER              | NEXION 350D ICP-MS                   |
| NPC  | PERKIN ELMER              | AANALYST 600                         |
| NPD  | PERKIN ELMER              | AANALYST 800                         |
| NPF  | PERKIN ELMER              | PINAACLE 900 SERIES                  |
| 7TB  | THERMO FISHER             | X SERIES II ICP-MS                   |
| 7TC  | THERMO FISHER             | iCAP Qc ICP-MS                       |
| NTA  | THERMO FISHER             | M SERIES AA SPECTROMETER             |
| NGJ  | UNICAM                    | SOLAAR SYSTEM                        |
| 7VA  | VARIAN                    | 810/820-MS                           |
| NLF  | VARIAN                    | SPECTRAA 220/880 Z                   |
| NLG  | VARIAN                    | SPECTRAA 240 Z W/GTA                 |